



Maquina automatica de flexion para hormigon reforzado con fibra 300 kN

Código: B-01-200-0365

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Maquina automatica de flexion para hormigon reforzado con fibra 300 kN.

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0365
Fuerza maxima de ensayo	300kN
Tipo de estructura	Doble columna rigida con doble husillo de bolas de alta precision
Trailing Space	950 mm (exclude fixtures)
Espacio de ancho	440 mm
Exactitud de fuerza de ensayo	±0.5%
Rango de velocidad de ensayo	0.1 - 250 mm/min
Resolucion de carga	1/100 000
Resolucion de desplazamiento	1/1000
Exactitud de desplazamiento	≤0.5%
Resolucion de extensometros metalicos	1/1000
Exactitud de extensometros metalicos	≤0.5%
Exactitud de extensometros	±1 mm
Rango de medicion	0.5% - 100% Full Scale
Unidad de carga	Gf, kgf, N, kN, Lbf, etc.
Visualizacion de curva	Selectable Axial Parameters: Y-axis - time, carga, displacement, deformacion, stress, strain. X-axis - time, carga, displacement, deformacion, stress, strain.
Visualizacion de datos	Max. Force, Velocidad, probeta Detail, Resistencia (Kpa, Mpa, N/mm, Nmm)
Unidad motriz principal	Precision Servo Drive & Servo Motor
Caracteristica de seguridad	Emergency Stop, Overload Protection, Superior & Inferior interruptor de limite sensor de carga con retorno automatico
Fuente de alimentacion	220 ~ 240 V, 5500 W, 25 A, 1 Ph, 50 / 60 Hz, 7 Hp
Dimensiones	910(L) x 480(W) x 2000(H) mm
Peso aprox.	780 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)