

Avanzado Triaxial Ensayo Sistema

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)



[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Avanzado Triaxial Ensayo Sistema. Producto cargado desde ficha Belltronic como referencia tecnica de proveedor.

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0447.1	B-01-200-0447.2
Capacidad	10 kN	50 kN
Velocidad de ensayo	0.00001 - 9.99999 mm/min	0.00001 - 9.99999 mm/min
Luz vertical maxima	600 mm	700 mm
Luz horizontal	215 mm	315 mm
Diametro de plato	185 mm	185 mm
Max. Muestra Tamano	Ø 70 mm	Ø 150 mm
Alimentacion	220 ~ 240V, 1Ph, 50/60 Hz	220 ~ 240V, 1Ph, 50/60 Hz
Dimensiones del producto (mm)	390(W) x 270(D) x 925(H)	600(W) x 440(D) x 1185(H) mm
Peso aprox.	36 kg	80 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)