



Norma Triaxial Sistema 38mm Muestra Only

Código: B-01-200-0468

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Norma Triaxial Sistema 38mm Muestra Only. Producto cargado desde ficha Belltronic como referencia tecnica de proveedor.

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0468
Capacidad	10 kN
Velocidad de ensayo	0.00001 - 9.99999 mm/min
Luz vertical maxima	600 mm
Luz horizontal	215 mm
Diametro de plato	185 mm
Max. Muestra Tamano	Ø 70 mm
Alimentacion	220 ~ 240V, 1Ph, 50/60 Hz
Dimensiones del producto (mm)	390(W) x 270(D) x 925(H)
Peso aprox.	36 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)