



Maquina universal automatica de ensayo 10 kN

Código: B-01-200-0480

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Maquina universal automatica de ensayo 10 kN

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0480
Fuerza maxima de ensayo	10kN
Tipo de estructura	Doble columna rígida con doble husillo de bolas de alta precision
Espacio de recorrido	950 mm (exclude fixtures)
Espacio de ancho	350 mm
Exactitud de fuerza de ensayo	±0.5%
Rango de velocidad de ensayo	0.01 - 500 mm/min
Resolucion de carga	1/100 000
Resolucion de desplazamiento	1/1000
Exactitud de desplazamiento	≤0.5%
Resolucion de extensometros metalicos	1/1000
Exactitud de extensometros metalicos	≤0.5%
Exactitud de extensometros	±1 mm
Rango de medicion	0.5% - 100% Full Scale
Unidad de carga	Gf, kgf, N, kN, Lbf, etc.
Visualizacion de curva	Selectable Axial Parameters: Y-axis - time, carga, displacement, deformacion, stress, strain. X-axis - time, carga, displacement, deformacion, stress, strain.
Visualizacion de datos	Max. Force, Velocidad, Specimen Detail, Resistencia (Kpa, Mpa, N/mm, Nmm)
Unidad motriz principal	Precision Servo Drive & Servo Motor
Caracteristica de seguridad	Emergency Stop, Overload Protection, Superior & Inferior interruptor de limite sensor de carga con retorno automatico
Fuente de alimentacion	220 ~ 240V, 600W, 4A, 1Ph, 50/60Hz, 0.8Hp
Dimensiones del producto	660(L) x 450(W) x 1700(H) mm
Dimensiones de embalaje	760(L) x 550(W) x 1800(H) mm
Peso aprox.	220 kg
Peso embalado	250 kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)