



Electro Hydraulic Servo Control Universal maquina de ensayo Multi Alambre acero Strand 600kN

Código: B-01-200-0488

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Electro Hydraulic Servo Control Universal maquina de ensayo Multi Alambre acero Strand 600kN.

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0488
Capacidad de carga	600 kN
Clase de maquina	Clase 1
Exactitud de carga	±1%
Resolucion de desplazamiento	0.001 mm
Espacio maximo de compresion	900 mm
Espacio maximo de traccion	900 mm
Carrera del piston	200 mm
Velocidad maxima del cabezal movil	320 mm/min
Max. Piston Velocidad	120 mm/min
Tamano de toron de acero	Ø8 - Ø18 mm
Tamano de probeta redonda	Ø13 - Ø40 mm
Tamano de probeta plana	20 mm
Distancia maxima de ensayo de flexion	300 mm
Tamano de plato de compresion	Ø225 mm
Rango efectivo de medicion	1% - 100 % F S
Rango de medicion de deformacion	1% - 100 % F S
Error relativo de indicacion de deformacion	±1%
Error relativo de indicacion de desplazamiento	±1%
Error relativo del control de tasa de desplazamiento	±1%
Rango de ajuste del control de tasa de deformacion	0.00025/s / 0.0025/s
Error relativo del control de tasa de deformacion	±2%
Control de retencion de fuerza, deformacion y desplazamiento	0.3% - 100% F S
Error relativo del control de retencion de fuerza, deformacion y desplazamiento	≤1%
Luz horizontal maxima	375 mm
Dimensiones del bastidor	900 (L) x 700 (W) x 2700 (H) mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Dimensiones de consola de control	1100 X 750 X 900 mm
Alimentacion	380 - 415 V, 2.2 kw / 0.4 kw , 50 / 60 Hz
Peso de consola de control	300 kg
Peso del bastidor	2050 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)