



Universal maquina de ensayo 1200kN Servo Hydraulic Multi Alambre acero Strand

Código: B-01-200-0554

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Universal maquina de ensayo 1200kN Servo Hydraulic Multi Alambre acero Strand.

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0554
Capacidad de carga	1200 kN
Clase de maquina	Clase 1
Exactitud de carga	±1%
Resolucion de desplazamiento	0.001 mm
Espacio maximo de compresion	900 mm
Espacio maximo de traccion	1000 mm
Carrera del piston	200 mm
Velocidad maxima del cabezal movil	240 mm/min
Velocidad de ensayo	100 mm/min
Tamano de toron de acero	Ø8 - Ø18 mm
Tamano de probeta redonda	Ø14 - Ø45 mm
Tamano de probeta plana	40 mm
Distancia maxima de ensayo de flexion	300 mm
Tamano de plato de compresion	Ø225 mm
Rango efectivo de medicion	1% - 100% FS (Full Rango sin binning)
Rango de medicion de deformacion	1% - 100% FS
Error relativo de indicacion de deformacion	±1%
Error relativo de indicacion de desplazamiento	±1%
Error relativo del control de tasa de desplazamiento	±1%
Rango de ajuste del control de tasa de deformacion	0.00025/s / 0.0025/s
Error relativo del control de tasa de deformacion	±2%
Force, Deformacion & Displacement Retention Control	0.3% - 100% FS
Error relativo del control de retencion de fuerza, deformacion y desplazamiento	≤1%
Luz horizontal maxima	505 mm
Dimensiones del bastidor	1050(L) x 800(W) x 2800(H) mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Dimensiones de consola de control	1100 x 750 x 900 mm
Alimentacion	380 - 415 V, 2.2 kw / 0.4 kw , 50 / 60 Hz
Peso de consola de control	300 kg
Peso del bastidor	3500 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)