



Extensómetro electrónico axial

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Extensómetro electrónico axial

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0556.1	B-01-200-0556.2	B-01-200-0556.3
Código alternativo	GL25 / D10	GL50 / D25	GL100 / D25
Medidor Length (mm)	25	50	100
Deformacion (mm)	10	25	10
Exactitud Grade	Level 0.5		
Voltaje	5 ~ 10 V		

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)