



Multi Channel Data Logger 8 Channel

Código: B-01-200-0698

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Multi Channel Data Logger 8 Channel. Producto cargado desde ficha Belltronic como referencia tecnica de proveedor.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0698
Insulation Resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$ (Based on 500V DC MEGA)
Insulation Resistencia	2000V AC (Ensayo Condition: 50/60 Hz, 1 minute)
Anti-Interference	IEC61000-4-2 (ESD), level III IEC61000-4-4 (Electrical Fast Transient Burst), level III IEC61000-4-5 (surge), level III
Temperatura de trabajo	-20°C ~ -50°C; avoid direct sunlight; temp change rate less than 10°C/h
Working Humedad	20% ~ -80% RH (for temp between 5 and 40°C), 10% ~ -50% RH (for temp between 40 and 50°C), no condensation
Screen	3.2-inch TFT Color LCD Display (320 x 240)
Brightness	Adjustable between 70%~100%
Internal Storage	64 Mbit
Data Export	USB (Dispositivo), USB 1.1 / 2.0 (Protocol), Max. Capacidad 32GB
Numero of Input Channels	Two channel boards (16 input channels) are supported
Measuring Rate	0.1s
Exactitud	$\pm 0.2\%$ F.S
Alimentacion	180 ~ 240 V AC 50/60 Hz, 20VA (including optional functions)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)