



Mesa vibratoria para cemento. Sacudida: 60 veces/min $\pm$ 2 s

Código: B2-01-32-0005

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Esta máquina consta de una mesa para moldes asentada sobre una leva giratoria que es accionada a 60 revoluciones por minuto. El aparato se suministra con una caja de interruptores que incorpora un control de inicio/parada por botón pulsador y un control de parada automática al finalizar el ensayo.

Características: Nueva norma, pantalla de cristal líquido (LCD), funcionamiento mediante pantalla táctil, visualización de temperatura, estructura cerrada, limpia, protección del medio ambiente, equipada con una cubierta protectora de plexiglás

Especificaciones técnicas

Modelo	B2-01-32-0005]
Peso total de la parte vibrante	20 $\pm$ 0,5 kg
Caída (altura de caída)	15 mm $\pm$ 0,3 mm;
Frecuencia de sacudidas	60 veces/min $\pm$ 2 s
Peso de la bandeja de la mesa (Incluye palanca de articulación)	13,75 kg $\pm$ 0,25 kg
Distancia del centro de la bandeja al eje del brazo oscilante	800 $\pm$ 1 mm
Peso total del brazo oscilante y tirante transversal	2,25 $\pm$ 0,25 kg
Potencia	70 W
Voltaje	CA 220 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	130 cm x 56 cm x 50 cm
Peso total del equipo	94 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)