



Mezclador de vortice digital con brazadera de plastico VT 2.7.4

Código: B2-01-29-0197

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle Características

- **Pantalla LCD:** Muestra la velocidad y el tiempo en tiempo real para facilitar el ajuste y monitoreo.
- **Velocidad ajustable:** Rango de velocidad regulable, desde una agitación suave hasta una mezcla vigorosa, para adaptarse a diversas necesidades.
- **Alta estabilidad con accesorios a presión:** Diseñado para evitar deslizamientos, salpicaduras y garantizar la firmeza de los componentes.
- **Motor DC sin escobillas (Brushless):** Ofrece una alta estabilidad y un funcionamiento libre de mantenimiento.
- **Base robusta/pesada:** Garantiza la estabilidad y firmeza del equipo durante la operación para mayor seguridad.
- **Accesorios versátiles incluidos:** Cuenta con una variedad de gradillas y adaptadores para diferentes tamaños y tipos de tubos o placas.
- **Bajo nivel de ruido:** Asegura un entorno de trabajo silencioso.

Especificaciones técnicas

Especificaciones	B2-01-29-0197
Velocidad	100-3000 rpm
Pantalla	LCD
Amplitud	4 mm
Modos de Operación	Al tacto (Touch), Continuo
Rango de Tiempo	1 s - 99 min 59 s
Tipo de Motor	Motor DC sin escobillas (Brushless)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	160 x 146 x 115 mm
Peso	3.4 kg
Fuente de Alimentación	100-240 V, 50/60 Hz
Voltaje de Entrada	24 V
Consumo de Energía	25 W
Temperatura Ambiente y Humedad	5-40 °C, 80% HR (Humedad Relativa)
Protección del Gabinete / Carcasa	IP21

Componentes y Accesorios

Accesorios

VT 2.7.4

- **Descripción:** Pinza plástica horizontal, 24 orificios $\times$ tubo de ensayo de 1.5 mL (plato circular).



VT 2.7.5

- **Descripción:** Pinza plástica horizontal, 12 orificios $\times$ tubo de ensayo de 15 mL (plato circular).



VT 2.7.6

- **Descripción:** Pinza plástica horizontal, 6 orificios $\times$ tubo de ensayo de 50 mL (plato circular).



Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)