

Rotor angular 12 x 10 ml para centrifuga de mesa de baja velocidad

Código: B2-01-010416-R05

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R05
Tipo de rotor	Rotor angular
Capacidad	12*10ml
Velocidad máxima (rpm)	5000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	3440
Adaptadores	12*5ml

Aplicaciones

1. Confirm the capacity you need

Compare the number and volume of tubes you process with the rotor capacity.

- **Capacity:** 12*10ml

2. Check the speed and centrifugal force

Verify that the maximum speed and relative centrifugal force cover your sample protocol.

- **Max. Speed(rpm):** 5000
- **Max. RCF(xg):** 3440

3. Verify compatibility

Confirm that the rotor type and adapters are compatible with the centrifuge and the tubes you will use.

- **Rotor:** Angle Rotor
- **Adapter:** 12*5ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)