

Rotor de microplacas 2 x 2 x 96 pozos para centrifuga de sobremesa refrigerada de baja velocidad

Código: B2-01-010377-R09

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Microplate Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R09
Tipo de rotor	Rotor de microplacas
Velocidad máxima (rpm)	4200
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	2360
Capacidad	2*2*96 pozos
Dimensiones del tubo (mm)	Microplaca

Aplicaciones

1. Centrifuge compatibility

Check that this rotor type matches the centrifuge in which it will be installed.

- **Rotor:** Microplate Rotor

2. Supported plates

Confirm that the microplates you use match the format the rotor supports.

- **Dimension of Tube (mm):** Microplate

3. Working speed

Compare the speed and centrifugal force your method requires with the rotor maximums.

- **Max. Speed(rpm):** 4200
- **RCF (xg):** 2360

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)