

Rotor angular 30 x 0,5 ml para centrifuga de sobremesa de alta velocidad, 15000 rpm

Código: B2-01-010379-R01

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R01
Tipo de rotor	Rotor angular
Capacidad	30*0.5ml
Velocidad máxima (rpm)	15000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	18510
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Confirm the rotor capacity

Compare the number and volume of the tubes you use with the rotor capacity.

- **Capacity:** 30*0.5ml

2. Check the required speed

Check that the maximum speed and relative centrifugal force of the rotor cover what your protocol requires.

- **Max Speed (rpm):** 15000
- **Max RCF (xg):** 18510

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)