

Rotor angular 24 x 1.5/2 ml para centrifuga de mesa de alta velocidad

Código: B2-01-010379-R04

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R04
Tipo de rotor	Rotor angular
Capacidad	24*1.5/2ml
Velocidad máxima (rpm)	14000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	20600
Adaptadores	24*0.5ml, 24*0.2ml

Aplicaciones

1. Confirm the rotor capacity

Compare the number and volume of tubes you need to process with the rotor capacity.

- **Capacity:** 24*1.5/2ml

2. Check the working speed

Verify that the maximum speed and centrifugal force meet what your protocol requires.

- **Max Speed (rpm):** 14000
- **Max RCF (xg):** 20600

3. Review the adapters

If you work with smaller tubes, confirm that the listed adapters are the ones you need.

- **Adapter:** 24*0.5ml, 24*0.2ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)