

Rotor angular 8 x 15 ml para centrifuga refrigerada de baja velocidad

Código: B2-01-010393-R10

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R10
Rotor	Rotor angular
Capacidad	8*15ml
Velocidad máxima (rpm)	5000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	3300
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Confirm the capacity you need

Compare the quantity and volume of the tubes you will process with the capacity of the rotor.

- **Capacity:** 8*15ml

2. Check compatibility

Check that the rotor type matches your centrifuge and the size of your tubes.

- **Rotor:** Angle Rotor

3. Review the operating conditions

Confirm that the maximum speed and centrifugal force fit your protocol.

- **Max. Speed(rpm):** 5000
- **Max. RCF(xg):** 3300

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)