

Rotor angular 6 x 50 ml para centrifuga refrigerada de baja velocidad

Código: B2-01-010393-R14

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R14
Rotor	Rotor angular
Capacidad	6*50ml
Velocidad máxima (rpm)	5000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	3400
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Confirm the capacity you need

Compare the quantity and volume of the tubes you will process with the capacity of the rotor.

- **Capacity:** 6*50ml

2. Check compatibility

Check that the rotor type matches your centrifuge and the size of your tubes.

- **Rotor:** Angle Rotor

3. Review the operating conditions

Confirm that the maximum speed and centrifugal force fit your protocol.

- **Max. Speed(rpm):** 5000
- **Max. RCF(xg):** 3400

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)