

Rotor angular 6 x 50 ml, tubo de 29 x 116 mm, para centrifuga de mesa de alta velocidad

Código: B2-01-010415-R08

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R08
Tipo de rotor	Rotor angular
Velocidad máxima (rpm)	12000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	14800
Capacidad	6*50ml (▲)
Dimensiones del tubo (mm)	Φ29*116

Aplicaciones

1. Confirm the speed you need

Compare the speed and centrifugal force your method requires with those of the rotor.

- **Max. Speed(rpm):** 12000
- **RCF(xg):** 14800

2. Check compatibility with your tubes

Verify that the rotor capacity and tube format match those used in your laboratory.

- **Capacity:** 6*50ml (▲)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)