

Rotor angular 24 x 10 ml para centrifuga de mesa de baja velocidad

Código: B2-01-010433-R07

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R07
Tipo de rotor	Rotor angular
Capacidad	24*10ml
Velocidad máxima (rpm)	5000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	3516
Adaptadores	24*5ml

Aplicaciones

1. Define the capacity you need

Compare the number and volume of tubes you process with the rotor capacity.

- **Capacity:** 24*10ml

2. Check compatibility with the centrifuge

Confirm that the rotor speed and centrifugal force match your protocol and the centrifuge where you will use it.

- **Max. Speed(rpm):** 5000
- **Max. RCF(xg):** 3516

3. Consider the adapters

If you work with smaller-volume tubes, review the adapters the rotor supports.

- **Adapter:** 24*5ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)