

Rotor angular 6 x 50 ml, tubo de 29 x 116 mm, para centrifuga de mesa de alta velocidad refrigerada

Código: B2-01-010434-R10

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R10
Rotor	Rotor angular
Velocidad máxima (rpm)	13000
Fuerza centrífuga relativa (xg)	18327
Capacidad	6*50ml, tubo de fondo cónico
Dimensiones del tubo (mm)	Φ29*116

Aplicaciones

1. Rotor capacity

Compare the number and volume of tubes you need to process per run with the rotor capacity.

- **Capacity:** 6*50ml(▲)

2. Tube compatibility

Confirm that the diameter and length of your tubes match the tube dimensions the rotor accepts.

- **Dimension of Tube (mm):** Φ29*116

3. Working speed

Check that the rotor speed and relative centrifugal force cover those of your protocol.

- **Max. Speed(rpm):** 13000
- **RCF (xg):** 18327

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)