

Rotor de microplaca 2 x 2 x 48 pocillos para centrifuga de mesa de alta velocidad refrigerada

Código: B2-01-010434-R12

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Microplate Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R12
Rotor	Rotor de microplaca
Velocidad máxima (rpm)	4000
Fuerza centrífuga relativa (xg)	2000
Capacidad	2*2*48 pocillos
Dimensiones del tubo (mm)	Microplaca

Aplicaciones

1. Rotor capacity

Compare the number of microplates and wells you need to process per run with the rotor capacity.

- **Capacity:** 2*2*48 well

2. Working speed

Check that the rotor speed and relative centrifugal force cover those of your protocol.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **RCF (xg):** 2000

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)