

Rotor angular 12 x 5/7 ml para centrifuga de mesa de baja velocidad

Código: B2-01-010435-R01

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R01
Rotor	Rotor angular
Capacidad	12*5/7ml
Velocidad máxima (rpm)	4000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	1540
Adaptadores	12*2ml

Aplicaciones

1. Confirm the capacity you need

Compare the number and volume of the tubes you process with the capacity of the rotor.

- **Capacity:** 12*5/7ml

2. Check adapters and tubes

Check whether you need adapters to use smaller-volume tubes.

- **Adapter:** 12*2ml

3. Consider the working speed

Confirm that the maximum speed and centrifugal force of the rotor cover your protocol.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(xg):** 1540

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)