

Rotor angular 30 x 0.5 ml para centrifuga de sobremesa de alta velocidad

Código: B2-01-012470-R01

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R01
Tipo de rotor	Rotor angular
Capacidad	30*0.5ml
Velocidad máxima (rpm)	15000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	18510

Aplicaciones

1. Centrifuge compatibility

Check that this rotor type matches the centrifuge in which it will be installed.

- **Rotor:** Angle Rotor

2. Supported tubes

Confirm that the tubes you use match the capacity and layout the rotor supports.

- **Capacity:** 30*0.5ml

3. Working speed

Compare the speed and centrifugal force your method requires with the rotor maximums.

- **Max Speed (rpm):** 15000
- **Max RCF (xg):** 18510

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)