

Rotor angular 6 x 10 ml para centrifuga de mesa de alta velocidad

Código: B2-01-012470-R05

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R05
Rotor	Rotor angular
Capacidad	6*10ml
Velocidad máxima (rpm)	12000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	14800
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Rotor capacity

Compare the number and volume of tubes you need to process per run with the rotor capacity.

- **Capacity:** 6*10ml

2. Centrifuge compatibility

Confirm that the maximum speed and maximum relative centrifugal force of the rotor suit your laboratory protocols and the centrifuge where it will be used.

- **Max Speed (rpm):** 12000
- **Max RCF (xg):** 14800

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)