

Rotor angular 40 x 0,5 ml para centrifuga de mesa de alta velocidad

Código: B2-01-012471-R02

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R02
Tipo de rotor	Rotor angular
Capacidad	40*0.5ml
Velocidad máxima (rpm)	14000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	19970
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Confirm the required capacity

Compare the number and volume of tubes you need to process with the rotor capacity.

- **Capacity:** 40*0.5ml

2. Review the working speed

Check that the maximum speed and centrifugal force cover the requirements of your method.

- **Max Speed (rpm):** 14000
- **Max RCF (xg):** 19970

3. Check compatibility with the centrifuge

Confirm that the rotor type matches the one your centrifuge uses before purchasing.

- **Rotor:** Angle Rotor

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)