

Rotor angular 12 x 1,5/2 ml para centrifuga de mesa de alta velocidad

Código: B2-01-012471-R03

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R03
Tipo de rotor	Rotor angular
Capacidad	12*1.5/2ml
Velocidad máxima (rpm)	16000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	17750
Adaptadores	12*0.5ml, 12*0.2ml

Aplicaciones

1. Confirm the required capacity

Compare the number and volume of tubes you need to process with the rotor capacity.

- **Capacity:** 12*1.5/2ml

2. Review the working speed

Check that the maximum speed and centrifugal force cover the requirements of your method.

- **Max Speed (rpm):** 16000
- **Max RCF (xg):** 17750

3. Check compatibility with your tubes

Review the available adapters if you work with smaller-volume tubes.

- **Adapter:** 12*0.5ml, 12*0.2ml

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)