

Rotor angular para centrifuga 6*50 ml (▲/●/fondo plano)

Código: B2-01-010384-R15

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R15
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	6*50ml(▲/●/fondo plano)
Velocidad máxima (rpm)	14000
FCR máxima (xg)	22351
Adaptadores	●→▲, ▲→●, 50ml(▲)→15ml(▲), tubo de congelación de 5ml

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotor Type:** Angle Rotor
- **Volume:** 6*50ml(▲/●/flat bottom)

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 14000
- **Max. RCF(xg):** 22351

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)