

Rotor angular para centrifuga 6*50 ml (baja velocidad)

Código: B2-01-010384-R16

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R16
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	6*50ml (baja velocidad)
Velocidad máxima (rpm)	6000
FCR máxima (xg)	3904
Adaptadores	50ml(▲), 20ml, 15ml, 10ml, 5ml, 1.5/2ml

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotor Type:** Angle Rotor
- **Volume:** 6*50ml(low speed)

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 6000
- **Max. RCF(xg):** 3904

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)