

Rotor 2 x 2 x 96 pocillos para centrifuga de mesa refrigerada de alta velocidad

Código: B2-01-010384-R39

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Auto uncap

Especificaciones técnicas

Especificación	-R39
Tipo de rotor	Destapado automático
Volumen	2*2*96 pocillos
Velocidad máxima (rpm)	4000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	2361
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Confirm the capacity

Compare the number of well plates you process per run with the capacity of the rotor.

- **Volume:** 2*2*96 well

2. Check the speed and compatibility

Check that the maximum speed and relative centrifugal force of the rotor cover what your protocol requires.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(xg):** 2361

Confirm that the rotor type matches the centrifuge you have and your working method.

- **Rotor Type:** Auto uncap

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)