

Rotor angular para centrifuga 40*0,2 ml

Código: B2-01-010402-R09

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle rotor.

Especificaciones técnicas

Especificación	-R09
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	40*0,2ml
Velocidad máxima (rpm)	16500
FCR máxima (xg)	23072
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotors Type:** Angel Rotor
- **Volume:** 40*0.2ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 16500
- **Max. RCF(xg):** 23072

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)