

Rotor angular para centrifuga 8*15ml(●)

Código: B2-01-010402-R16

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R16
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	8*15ml(●)
Velocidad máxima (rpm)	12000
FCR máxima (×g)	15294
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotor Type:** Angle Rotor
- **Volume:** 8*15ml(●)

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max Speed(rpm):** 12000
- **Max RCF(×g):** 15294

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)