

Rotor angular para centrifuga 10*15 ml

Código: B2-01-010402-R17

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R17
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	10*15ml
Velocidad máxima (rpm)	11000
FCR máxima (xg)	12581
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotor Type:** Angle Rotor
- **Volume:** 10*15ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max Speed(rpm):** 11000
- **Max RCF(xg):** 12581

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)