

Rotor angular para centrifuga 6*50ml

Código: B2-01-010402-R18

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R18
Tipo de rotor	Rotor angular
Volumen	6*50ml(▲)
Velocidad máxima (rpm)	11000
FCR máxima (xg)	13798
Adaptadores	15ml(▲),50ml(●)

Aplicaciones

1. Check capacity

Check that the stated rotor type and capacity match the tube format you need to use.

- **Rotor Type:** Angle Rotor
- **Volume:** 6*50ml(▲)

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max Speed(rpm):** 11000
- **Max RCF(xg):** 13798

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)