

Rotor oscilante para centrifuga de 24 capilares

Código: B2-01-010402-R25

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R25
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Volumen	24 capilares
Velocidad máxima (rpm)	12000
FCR máxima (xg)	14170
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Check rotor type

Check that the stated rotor type matches the procedure you need to use.

- **Rotors Type:** Swing Rotor

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 12000
- **Max. RCF(xg):** 14170

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)