

Adaptador para centrifuga 4*1*50ml(▲)

Código: B2-01-010403-R20

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Adapter

Especificaciones técnicas

Especificación	-R20
Tipo de rotor	Adaptador
Velocidad máxima (rpm)	4200
FCR máxima (xg)	3500
Capacidad	4*1*50ml(▲)
Dimensiones del tubo (mm)	—

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Adapter
- **capacity:** 4*1*50ml(▲)

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4200
- **RCF (xg):** 3500

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)