

Rotor oscilante para centrifuga 4*750ml

Código: B2-01-010403-R30

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R30
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (xg)	3180
Capacidad	4*750ml
Dimensiones del tubo (mm)	Ø99*137

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Swing Rotor
- **capacity:** 4*750ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **RCF (xg):** 3180

3. Check dimensions

Check the dimensions or format stated in the table before selecting tubes or a microplate.

- **Dimension of Tube (mm):** Ø99*137

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)