

## Rotor oscilante para centrifuga 4\*12\*7/5ml

**Código:** B2-01-010403-R31

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Swing Rotor

## Especificaciones técnicas

| Especificación            | -R31            |
|---------------------------|-----------------|
| Tipo de rotor             | Rotor oscilante |
| Velocidad máxima (rpm)    | 4200            |
| FCR máxima (xg)           | 3500            |
| Capacidad                 | 4*12*7/5ml      |
| Dimensiones del tubo (mm) | Φ13*110/90      |

## Aplicaciones

### 1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Swing Rotor
- **capacity:** 4\*12\*7/5ml

### 2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4200
- **RCF (xg):** 3500

### 3. Check dimensions

Check the dimensions or format stated in the table before selecting tubes or a microplate.

- **Dimension of Tube (mm):** Φ13\*110/90

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)