

Rotor angular 6 x 10 ml para centrifuga refrigerada de mesa de alta velocidad

Código: B2-01-010427-R14

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R14
Rotor	Rotor angular
Capacidad	6*10ml
Velocidad máxima (rpm)	12000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	14000
Adaptador	—

Aplicaciones

1. Confirm the capacity

Compare the number and volume of tubes you need to process with the rotor capacity.

- **Capacity:** 6*10ml

2. Check the speed

Check that the maximum speed and centrifugal force meet the requirements of your protocol.

- **Max Speed(rpm):** 12000
- **Max RCF(xg):** 14000

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)