

Rotor angular para centrifuga 12*5 ml

Código: B2-01-010440-R05

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R05
Tipo de rotor	Rotor angular
Velocidad máxima (rpm)	16500
FCR máxima (xg)	19170
Capacidad	12*5ml
Dimensiones del tubo (mm)	Φ13*53

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Angle Rotor
- **Capacity:** 12*5ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 16500
- **RCF (xg):** 19170

3. Check dimensions

Check the dimensions or format stated in the table before selecting tubes or a microplate.

- **Dimension of Tube (mm):** Φ13*53

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)