

Rotor angular para centrifuga 6*50ml(▲)

Código: B2-01-010440-R08

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R08
Tipo de rotor	Rotor angular
Velocidad máxima (rpm)	15000
FCR máxima (xg)	23640
Capacidad	6*50ml(▲)
Dimensiones del tubo (mm)	Φ29*116

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Angle Rotor
- **Capacity:** 6*50ml(▲)

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 15000
- **RCF (xg):** 23640

3. Check dimensions

Check the dimensions or format stated in the table before selecting tubes or a microplate.

- **Dimension of Tube (mm):** Φ29*116

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)