

Rotor angular para centrifuga 12*15ml(▲)

Código: B2-01-010440-R12

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Angle Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R12
Tipo de rotor	Rotor angular
Velocidad máxima (rpm)	14000
FCR máxima (xg)	22022
Capacidad	12*15ml(▲)
Dimensiones del tubo (mm)	Φ17*121

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Angle Rotor
- **Capacity:** 12*15ml(▲)

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 14000
- **RCF (xg):** 22022

3. Check dimensions

Check the dimensions or format stated in the table before selecting tubes or a microplate.

- **Dimension of Tube (mm):** Φ17*121

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)