

Adaptador para centrifuga 4*8*5 ml

Código: B2-01-010440-R27

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Adapter

Especificaciones técnicas

Especificación	-R27
Tipo de rotor	Adaptador
Velocidad máxima (rpm)	4200
FCR máxima (xg)	3500
Capacidad	4*8*5ml
Dimensiones del tubo (mm)	—

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated accessory type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Adapter
- **Capacity:** 4*8*5ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4200
- **RCF (xg):** 3500

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)