

Adaptador para centrifuga 4*4*50ml(▲/●)

Código: B2-01-010440-R39

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Adapter

Especificaciones técnicas

Especificación	-R39
Tipo de rotor	Adaptador
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (xg)	3040
Capacidad	4*4*50ml(▲/●)
Dimensiones del tubo (mm)	—

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Adapter
- **Capacity:** 4*4*50ml(▲/●)

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **RCF (xg):** 3040

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)