

## Adaptador para centrifuga 4\*2\*100ml

**Código:** B2-01-010440-R40

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Adapter

## Especificaciones técnicas

| Especificación            | -R40      |
|---------------------------|-----------|
| Tipo de rotor             | Adaptador |
| Velocidad máxima (rpm)    | 4000      |
| FCR máxima (xg)           | 3040      |
| Capacidad                 | 4*2*100ml |
| Dimensiones del tubo (mm) | —         |

## Aplicaciones

### 1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Adapter
- **Capacity:** 4\*2\*100ml

### 2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **RCF (xg):** 3040

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)