

Rotor oscilante para centrifuga 4*18*5/7 ml

Código: B2-01-010440-R44

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R44
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Velocidad máxima (rpm)	4200
FCR máxima (xg)	3500
Capacidad	4*18*5/7ml
Dimensiones del tubo (mm)	Φ13*90/100

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Swing Rotor
- **Capacity:** 4*18*5/7ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4200
- **RCF (xg):** 3500

3. Check dimensions

Check the dimensions or format stated in the table before selecting tubes or a microplate.

- **Dimension of Tube (mm):** Φ13*90/100

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)