

Rotor de microplaca para centrifuga de 2*2*96 pocillos

Código: B2-01-010440-R46

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Microplate Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R46
Tipo de rotor	Rotor de microplacas
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (xg)	2300
Capacidad	2*2*96 pocillos
Dimensiones del tubo (mm)	Microplaca

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Microplate Rotor
- **Capacity:** 2*2*96 well

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **RCF (xg):** 2300

3. Check dimensions

Check the dimensions or format stated in the table before selecting tubes or a microplate.

- **Dimension of Tube (mm):** Microplate

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)