

Rotor oscilante para centrifuga 64*10 ml/15 ml

Código: B2-01-012213-R11

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R11
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Capacidad	64*10ml/15ml
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (×g)	3220
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotors Type:** Swing Rotor
- **Volume:** 64*10ml/15ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(×g):** 3220

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)