

Rotor oscilante 4 x 250 ml para centrifuga de piso de baja velocidad

Código: B2-01-012213-R16

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Swing Rotor

Especificaciones técnicas

Especificación	-R16
Tipo de rotor	Rotor oscilante
Volumen	4*250ml(▲)
Velocidad máxima (rpm)	4000
Fuerza centrífuga relativa máxima (xg)	3578
Adaptadores	—

Aplicaciones

1. Confirm the rotor capacity

Compare the number of tubes and the volume you process per run with the rotor capacity.

- **Volume:** 4*250ml(▲)

Check that the rotor type matches the centrifuge you own or plan to acquire.

- **Rotors Type:** Swing Rotor

2. Review the speed and centrifugal force

Confirm that the maximum speed and relative centrifugal force of the rotor cover what your separation protocol requires.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(xg):** 3578

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)