

Adaptador para centrifuga 12 de 15 ml, 12 de 10 ml, 12 de 5 ml, 12 de 1,5/2 ml

Código: B2-01-012474-R06

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Adapter

Especificaciones técnicas

Especificación	-R06
Tipo de rotor	Adaptador
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (xg)	2250
Capacidad	12*15ml, 12*10ml, 12*5ml, 12*1.5/2ml

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Adapter
- **Capacity:** 12*15ml, 12*10ml, 12*5ml, 12*1.5/2ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(xg):** 2250

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)