

## Rotor angular para centrifuga 6\*50 ml

**Código:** B2-01-012475-R01

**Marca:** N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Angle Rotor

## Especificaciones técnicas

| Especificación         | -R01          |
|------------------------|---------------|
| Tipo de rotor          | Rotor angular |
| Velocidad máxima (rpm) | 4000          |
| FCR máxima (×g)        | 2058          |
| Capacidad              | 6*50ml        |

## Aplicaciones

### 1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Angle Rotor
- **Capacity:** 6\*50ml

### 2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(×g):** 2058

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)