

Adaptador para centrifuga 6*50 ml (▲) , 6*20 ml, 6*15 ml, 6*10 ml, 6*5 ml, 6*1,5/2 ml

Código: B2-01-012475-R02

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Adapter

Especificaciones técnicas

Especificación	-R02
Tipo de rotor	Adaptador
Velocidad máxima (rpm)	4000
FCR máxima (×g)	2058
Capacidad	6*50ml(▲), 6*20ml, 6*15ml, 6*10ml, 6*5ml, 6*1.5/2ml

Aplicaciones

1. Check capacity

Check the stated rotor type and capacity to select the component you need.

- **Rotor:** Adapter
- **Capacity:** 6*50ml(▲), 6*20ml, 6*15ml, 6*10ml, 6*5ml, 6*1.5/2ml

2. Check performance

Compare the stated maximum speed and maximum RCF with your procedure requirements.

- **Max. Speed(rpm):** 4000
- **Max. RCF(×g):** 2058

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)